

高性价比脚轮

平底活动型 / 孔顶活动型 - 中轻载型

大批量
订购
bulk order

■平底活动型 - 中轻载型

	①代号		支架				轮部				轴承	
	类型	M 材质	S 表面处理	刹车形式					回转部	轮部		
	平底活动型	Q235A	镀锌	电泳(黑漆)	-	②代号	M 材质	颜色	轴承	有	有	
					塑料双刹	P	聚丙烯	灰色	单滚珠			
五金边刹					U	聚氨酯	淡黄色	双滚珠				
CVHBCSL					N	尼龙	白色	双滚珠				

无刹
CVHBQL

塑料双刹
CVHBFL

五金边刹
CVHBCSL

自由状态 刹车状态

订购规格示例

①代号 - ②D - ③轮部代号
CVHBQL - D100 - P

▲轮径 D 为 40、50 不适用 (五金边刹) CVHBCSL。
▲当 M 材质为 P (聚丙烯) 时, 脚架的表面处理为镀锌, 其余为黑漆电泳。

型号	①代号	②D	③轮部代号	H	t	R	R ₁	R ₂	W	A	C	F	F ₁	G	d	容许载荷 (kg)			参考重量 (kg)		
																P	U	N	P	U	N
无刹 CVHBQL		40	P U N	61.5	2	45	67	-	22	61	44	48	43	30	6.5	40	35	52	0.17	0.17	0.18
		50		74.5		53	76	-	26	71	52	55	50	35	8.2	55	50	63	0.27	0.27	0.27
塑料双刹 CVHBFL		63	P U	94	3	66.5	102	70	32	95	66	78	71	45	8.5	100	105	92	0.54	0.58	0.58
		75		106		72.5	102	72.5								120	124	135	0.62	0.63	0.63
五金边刹 CVHBCSL		100	P U N	131	3	85	107	85	32	95	66	78	71	45	8.5	140	145	155	0.73	0.73	0.73
		125		157		100.5	113	100.5								150	160	170	0.85	0.88	0.85

视角标准: 第一视角

■孔顶活动型 - 中轻载型

	①代号		支架				轮部				轴承	
	类型	M 材质	S 表面处理	刹车形式					回转部	轮部		
	孔顶活动型	Q235A	镀锌	电泳(黑漆)	-	②代号	M 材质	颜色	轴承	有	有	
					塑料双刹	P	聚丙烯	灰色	单滚珠			
五金边刹					U	聚氨酯	淡黄色	双滚珠				
CVHBWL					N	尼龙	白色	双滚珠				

特点:

- CVHBKL/CVHBWL 的轮材为尼龙时, 无论轮径 D63。
- 广泛应用于各个行业。
- 使用温度为 -15°C ~ 80°C。
- 轮子的表面邵氏硬度为 65A。
- 当轮 M 材质为 P (聚丙烯) 时, 支架的表面处理为镀锌, 其余为黑漆电泳。
- 脚架采用双波盘双轨道圆弧形的设计, 加大支架偏心率, 确保比同类产品转向更灵活。
- 轮面具有不变色、耐磨、超静音等功能。
- 具有更好的回弹力, 使用起来比其他材料更加省力。
- 适合在电子行业、电器设备行业及要求非常安静的环境中使用。

无刹
CVHBKL

五金边刹
CVHBWL

订购规格示例

①代号 - ②D - ③轮部代号
CVHBKL - D100 - P

型号	①代号	②D	③轮部代号	H	W	R	K	容许载荷 (kg)			参考重量 (kg)		
								P	U	N	P	U	N
无刹 CVHBKL		63	P (聚丙烯) U (聚氨酯) N (尼龙)	94	32	66.5	12	100	105	92	0.43	0.43	0.43
		75		106		72.5		120	120	135	0.48	0.48	0.49
五金边刹 CVHBWL		100	P (聚丙烯) U (聚氨酯) N (尼龙)	131	32	85	12	140	145	155	0.60	0.61	0.58
		125		157		100.5		150	160	170	0.73	0.75	0.70

视角标准: 第一视角

小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询

¥ 优惠价	1~9	10~
	100%	现询