



压力桶 平盖式 / 法兰式

选型指南

举例 型号 - 追加加工
 DPKPT-1L
 DPKPT-1L - FG

■ 平盖式压力桶



1. 出胶方式根据流体的粘稠度，如水一样流动性好的的选用上部出胶反之流性性差的选上部或底部出胶；
2. 资料中提供的数据与实物可能有偏差仅供参考；
3. 接受来图来料非标件加工制作
4. 默认出胶方式为上出胶

■ 法兰式压力桶



1. 高压输送用，通用性强，低粘度到高 粘度液体都能通用。
2. 开口部大，搅拌等配件安装容易，可将液体直接投入使用也可将内容器放入两种方式。
3. 可定制
4. 默认出胶方式为上出胶

容量 (L)	型号		重量 (kg)	尺寸 (mm)				桶盖厚度 (mm)		最大压力 (bar)	材质	附属零部件
	平盖式	法兰式		外径 (OD)	内径 (ID)	内桶高 (H)	外桶高 (H)	平盖式	法兰式			
1	DPKPT-1L	DPKFT-1L	3.5	108	102	130	140	12	10	平盖式 0.5MPa 法兰式 0.8MPa	SUS303	· 0型圈 · 安全阀 · 球阀 · 2×8料接头 · 2×6气接头
2	DPKPT-2L	DPKFT-2L	4.5	133	127	170	180	12	10			
3	DPKPT-3L	DPKFT-3L	6	133	127	245	260	12	10			
4	DPKPT-4L	DPKFT-4L	7	159	151	250	280	12	10			
5	DPKPT-5L	DPKFT-5L	8	159	151	285	300	12	10			
8	DPKPT-8L	DPKFT-8L	16	219	210	235	250	14	12			
10	DPKPT-10L	DPKFT-10L	17	219	210	290	300	14	12			
15	DPKPT-15L	DPKFT-15L	19	219	210	435	450	14	12			
20	DPKPT-20L	DPKFT-20L	30	273	261	385	400	14	12			
25	DPKPT-25L	DPKFT-25L	33	273	261	470	490	14	12			
30	DPKPT-30L	DPKFT-30L	43	325	313	400	420	16	14			
40	DPKPT-40L	DPKFT-40L	46	325	313	520	540	16	14			
50	DPKPT-50L	DPKFT-50L	56	376	365	490	510	16	14			
60	DPKPT-60L	DPKFT-60L	60	376	365	580	600	16	14			
80	-	DPKFT-80L	89	425	409	600	620	-	14			
100	-	DPKFT-100L	100	425	409	770	790	-	14			

追加加工	加热方式	改变搅动方式	附带配件 (可多选)					变更出胶方式	附带活塞
			盖子液位传感器	上液位传感器	低液位传感器	同步液位计	透视镜		
指定方法	JRG JRS	DJ	FG	FU	FW	FT	FS	SJD SJR	FHS
描述	 (硅胶加热包) JRG: 硅胶加热 (不锈钢加热包) JRS: 不锈钢加热	DJ: 电动搅拌 (详见总览页) (搅拌桶只可选择底侧或底部出胶)	附带盖子液位传感器	附带上液位传感器	附带低液位传感器	附带同步液位计	附带透视镜	 SJD: 出胶口底侧 SJR: 出胶口底部 备注: 底部出胶时底部有支架支撑	附带活塞 (尼龙材质)

真空发生器

真空吸盘

气动接头

气动配件

压头

浮动接头

连接类零件

电磁阀

手动阀

空气调理

气缸

流体控制阀

压力桶

点胶机