


弹顶销, 带弹力负载销, 带有活塞环开口, 正常的弹力

2472.05.



2472.05. 弹顶销, 带弹力负载销, 带有活塞环开口, 正常的弹力

订购编号	d_1	d_2	l	s	负载/力 [N]	
					开始	结束
2472.05.004	4	1.8	9	1.5	4.5	12.5
2472.05.005	5	2.4	12	2	5	13
2472.05.006	6	2.7	14	2	6	17
2472.05.008	8	3.8	16	2	16	33
2472.05.010	10	4.5	19	2.5	19	42
2472.05.012	12	6.2	22	3.5	22	57
2472.05.016	16	8.5	24	4.5	38	78
2472.05.020	20	10	30	6.5	39	81
2472.05.024	24	13	34	8	72	155

材料:

轴套: 易切削钢, 发黑处理

销钉: 易切削钢, 淬火, 发黑处理


弹簧: 不锈钢

说明:

制动以及作为推动销和压紧销。

应用温度范围: 最高 250 °C

2472.35.



2472.35. 弹顶销, 带弹力负载销, 带有活塞环开口, 正常的弹力

订购编号	d_1	d_2	l	s	负载/力 [N]	
					开始	结束
2472.35.004	4	1.8	9	1.5	4.5	12.5
2472.35.005	5	2.4	12	2	5	13
2472.35.006	6	2.7	14	2	6	17
2472.35.008	8	3.8	16	2	16	33
2472.35.010	10	4.5	19	2.5	19	42
2472.35.012	12	6.2	22	3.5	22	57
2472.35.016	16	8.5	24	4.5	38	78
2472.35.020	20	10	30	6.5	39	81
2472.35.024	24	13	34	8	72	155

材料:

轴套: 不锈钢 1.4305

销钉: 不锈钢 1.4305

弹簧: 不锈钢

说明:

制动以及作为推动销和压紧销。

应用温度范围: 最高 250 °C