

30 度梯形丝杠


30 度梯形丝杠用螺母 加宽方型

大批量
订购
bulk order

自制产品

库存产品




30 度梯形丝杠用螺母 加宽方型



① 代号	类型	配合形式	螺纹旋向	④ 材质
TSOHLT	加宽方型	通配型	左旋	黄铜
TSOVRT			右旋	
TSOHL		标准型	左旋	
TSOHR			右旋	
TSOTRZ		自润滑型	右旋	黄铜 (嵌入固体润滑剂)

产品特点: 无需螺母支架即可使用。可缩短设计时间、组装时间。

B6
梯形丝杠



其余 6.3

订购编号示例

① 代号	-	② d
TSOHLT	-	20

TSOHLT(左旋)
TSOVRT(右旋)
标准型

TSOTRZ(右旋)
自润滑型

① 代号	② d	螺距 P	h	W	H	L	L ₁	W ₁	W ₂	C	M	T	动态容许推力 (kN)	重量 (g)
左旋 TSOHLT TSOHL	▲ 10	2	10	30	20	24	16	20	8	4	M4	8	2.55	87
	▲ 12	2	11	38	22	30	20	26	10	5	M5	10	3.92	147
	▲ 14	3	11	38	22	30	20	26	10	5	M5	10	4.9	140
	▲ 16	3	14	44	28	35	24	32	10	5	M5	10	6.67	267
	▲ 18	4	16	48	32	40	28	36	11	6	M6	12	8.72	375
	▲ 20	4	16	48	32	40	28	36	11	6	M6	12	9.81	357
	▲ 22	5	20	62	38	50	34	46	14	10	M8	16	12.36	670
	▲ 25	5	20	62	38	50	34	46	14	10	M8	16	14.22	629
	▲ 28	5	25	68	47	56	40	52	14	10	M8	16	17.95	1041
	▲ 32	6	25	68	47	56	40	52	14	10	M8	16	21.08	970

▲ 自润滑仅有带▲型号。