

30度梯形丝杠支座组件用螺帽 紧凑法兰型 / 滑块加宽型 / 滑块加宽型调整环

code 7天发货


选型指南

举例	型号 Code d	型号 Code No. - T
标准	TSM20U 14	TSM37CB 2 - 3.6


紧凑法兰型



圆法兰型





侧切法兰双孔型



注：为了控制丝杠与螺帽的配合间隙，建议丝杠跟螺帽成套下订

型号		螺距 P	D	L ₁	Da	T	P. C. D.	K	动态容许推力 (kN)	重量 (g)	
Code	d									TSM20U TSM21U	TSM22U TSM44U
圆法兰型 TSM20U	10	2	16	19	32	4	24	3.3	2.01	39	-
	12		18	24	36	27	4.3	3.13	59	-	
	14		20	38	29	4.3	3.91	73	57		
圆法兰型 TSM20U TSM21U	16	3	22	28	40	5	31	5.4	5.33	89	73
	20		26	32	44	35	5.4	7.84	112	94	
	22		28	40	50	39	5.4	9.88	174	143	
侧切法兰 双孔型 TSM22U TSM44U	25	5	31	45	53	6	42	6.6	11.37	174	143
	28		58		7	46	6.6	14.41	213	170	
	32		62		7	50	6.6	16.93	272	227	

滑块加宽型




Code			材质
右旋螺纹	左旋螺纹	自润滑右旋螺纹	
TSM31U	TSM32U	TSM46U	铜合金

注：为了控制丝杠与螺帽的配合间隙，建议丝杠跟螺帽成套下订

型号		螺距 P	h	W	Ha	L	L ₁	W ₁	W ₂	C	M	ℓ	动态容许推力 (kN)	重量 (g)
Code	d													
右螺纹 TSM31U 左螺纹 TSM32U 自润滑 右螺纹 TSM46U	10	2	10	30	20	24	16	20	8	4	M4	8	2.54	87
	12	2	11	38	22	30	20	26	10	5	M5	10	3.91	147
	14	3	11	38	22	30	20	26	10	5	M5	10	4.89	140
	16	3	14	44	28	35	24	32	10	5	M5	10	6.66	267
	18	4	16	48	32	40	28	36	11	6	M6	12	8.71	375
	20	4	16	48	32	40	28	36	11	6	M6	12	9.80	357
	22	5	20	62	38	50	34	46	14	10	M8	16	12.35	670
	25	5	20	62	38	50	34	46	14	10	M8	16	14.21	629
28	5	25	68	47	56	40	52	14	10	M8	16	17.94	1041	
32	6	25	68	47	56	40	52	14	10	M8	16	21.07	970	

滑块加宽型调整环



Code	材质	表面处理
TSM38CB	SS400	四氧化三铁保护膜

注：角部微微倒角

型号		T 指定单位0.1mm	适用梯形丝杠 螺帽内径d	Wa	L	W ₁	L ₁	d
Code	No.							
TSM38CB	1	2.5~9.0	10	30	24	20	16	4.5
	2		12 · 14	38	30	26	20	5.5
	3		16	44	35	32	24	6.5
	4		18 · 20	48	40	36	28	9
	5		22 · 25	62	50	46	34	9
	6		28 · 32	68	56	52	40	9

单轴
机械手

直线模组

单轴组件

手动组件

防尘罩

导向轴

导向轴
支座

固定环

直线轴承

直线轴承
组件

微型
滚珠衬套

无油衬套
及组件

直线导轨

导轨配件

滚珠丝杠

丝杠支座

梯形丝杠
及支座

位置
显示器

抽屉导轨

线性滑轨

花键