

# 联轴器 链条式




旋转运动部品

## 选型指南

举例	型号	-	d1	-	d2
	Code No.				
标准	CP47CK	77	15		20



Code	材质			附件
	主体	壳体	链条	
标准孔	S45C	铝合金压铸	钢	内六角止付螺丝
CP47CK				



注: 带0的轴径, 止动螺丝位置如上所示。

### 键槽尺寸表

轴孔直径 d1 · d2	b		t	
	基准尺寸	容差	基准尺寸	容差
6~7.9	2	±0.0125	1.0	+0.10
8~10	3		1.4	
10.1~12	4		1.8	
12.1~17	5	±0.0150	2.3	
17.1~22	6		2.8	
22.1~30	8	±0.0180	3.3	
30.1~38	10			
38.1~44	12			
44.1~45	14	±0.0215	3.8	

注: 选型时,  $d_1 \leq d_2$

型号		d1, d2轴径	D	La	L1	V	V1	D1	D2	D3	W
Code	No.										
CP47CK	69	(14) (16)	69	63	64.8	16	29.8	45	25	26.5	10.2
	77	14 15 16 17 18 19 20 (22)	77	72	79.4	17	36	62	33	36	14.4
	84	17 18 19 20 22 24 25 (28) (30)	84	75	79.4	17	36	69	43	45	14.4
	92	19 20 22 24 25 28 30 32	92	72	87.4	23	40	77	48	51	14.4
	101	20 22 24 25 28 30 32 35	101	85	99.7	24	45	86	53	56	18.1
	111	22 24 25 28 30 32 35 38 40	111	87	99.7	24	45	93	60	63	18.1
	122	30 32 35 38 40 42 45	122	85	99.7	28	45	106	70	73	18.1
	147	40 42 45 48 50 55	147	105	123.5	28	56	127	85	88	22.8
	168	48 50 55	168	117	123.5	28	56	151	110	115	22.8

No.	50r/min以下的容许传递扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	重量 (g)
69	100	250	600
77	218	250	900
84	596	200	1200
92	386	200	1700
101	563	150	2300
111	735	150	3100
122	931	150	3800
142	1754	100	7000
168	2372	100	11700

分度盘

行星减速机

联轴器·万向节

免键衬套

轴承

凸轮·滚子轴承

轴承座组件

齿轮齿条·磁力轮

转轴

悬臂销

铰链销

支点用台阶螺丝