

球头柱塞 短型 \ 滚轮型


定位零件

选型指南

举例	型号
Code	M
标准	ZS12A 5
	ZS16A 6

Code	主体材质	球头		弹簧材质	调整环材质	使用温度
		材质	硬度			
ZS12A	SUSXM7	SUS440C	59~66HRC	SUS304-WPB	SUS304	-30~80°C

■短型




型号		d	S	L	l	Ba	负载 (N)	
Code	M (粗牙螺纹)						min.	max.
ZS12A	3	2	0.5	5	1	1.5	1.0	2.0
	4	2.5	0.8	6	1.2	2	1.1	3.7
	5	3		8	1.7	2.5	2.2	5.9
	6	4	1	9	1.8	3	4.6	8.7
	8	5	1.2	10	1.8	4	7.5	11.9

■滚轮型



Code	主体材质	球头		副球		弹簧材质	使用温度
		材质	硬度	材质	硬度		
金属球头 ZS16A	SUSXM7	SUS440C	55HRC~	SUS440C	55HRC~	SUS631J1	-30~100°C
树脂球头 ZS16B		聚缩醛	-				-30~80°C



型号		d	S	L	l	Ba	h	负载 (N)	
Code	M (粗牙螺纹)							min.	max.
ZS16A ZS16B	6	3	0.8	13	2.5	3	1.5	8.09	29.6
	8	4	1.3	15		4	2	12.59	39.8
	10	5	1.6	16	5	2.5	13.49	44.4	
	12	7.1	2.3	20	3	6	3	16.09	46.9
	16	9.5	3.1	25		8	4	26.09	88.2

注：前端部无扳手槽。仅为内六角孔安装。
注：未进行防松动处理。

- 缓冲器
- 手动滑台
- 千分尺旋钮
- 简易调整组件
- 柱塞
- 肘夹
- 夹紧组件
- 定位导向零件
- 精密定位销
- 定位销衬套